

Garant GRIDLINE

ESD korpus 24G, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina korpusa: 300mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972040 300
GTIN	4067263129608
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **Za 100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Upotreba:

Kućište ladice za individualno opremanje radne stanice br. 972010 – 972015 ili ESD radioničke stolove br. 972150 – 972195.

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva slično RAL 7035 **ESD praškasto lakirana.**

Napomena:

- **Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.**
- **Moguća je samo jedna ladica s prednjom visinom od 50 mm po kućištu, samo u gornjem položaju.**

Tehnički opis

Visina	300 mm
širina	600 mm
Korisna površina za ladice	225 mm
Dubina	650 mm

Dubina u G	26
Težina	11,6 kg
Korisna visina	225 mm
Širina u G	24
Korisna površina ladice u G	20×20
Cilindrična brava sa zatikom elektrostatsko svojstvo	modularni utični uložak EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
-------------------------------------	-------------