

Garant GRIDLINE

**ESD radionički stol Vario s kućištem, visina 850 mm, ESD ploča, 20×20G, duljina ploče: 1500/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Noge široke 50 mm, s poprečnim prečkama i prihvatom za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S jednim parom potpornih limova za učvršćivanje. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Radna ploča izrađena od provodljive 50 mm iverice. Gornja presvlaka od provodljivog HPL materijala EGB 0,8 mm. Donja strana s presvlakom od bijele laminirane plastike. Neprekinuti ABS furnir od 3 mm, antistatički. S ugrađenom čeličnom cijevi kao profilom za ojačanje.

**Plasman:**

Visina fronte ladica mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Dio isporuke:**

1 × podnožje, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

**Lakiranje:**

Kućište i nogice svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

**Napomena:**

Središnji otvor za element za uzemljenje br. 972827 vel.INT2W na donjoj strani ESD radne ploče. (Element za uzemljenje mora se naručiti odvojeno).

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

**Tehnički opis**

Kućište ladice, visina	800 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Visina	850 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Kućište ladice, korisna visina	700 mm
Korisna širina ladica u G	20
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Dubina	750 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
širina	1500 mm
Seriya	vario
Broj ladica	6
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

**Pribor**

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
ESD ladica Prednja visina ladice 100 mm	972035 100
ESD ladica Prednja visina ladice 125 mm	972035 125
ESD ladica Prednja visina ladice 150 mm	972035 150
ESD ladica Prednja visina ladice 200 mm	972035 200
ESD ladica Prednja visina ladice 50 mm	972035 50
ESD ladica Prednja visina ladice 75 mm	972035 75
ESD korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina korpusa 800 mm	972040 800
ESD radna ploča duljina ploče 1500 mm	972160 1500
ESD podnožje broj izvlačnih dijelova 800 mm	972180 800
Potporni lim tip 1	972195 1