

 KOMET**KOMET® fini umetak M302, tip: 10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 238310 10 |
| GTIN | 4047109082359 |
| Razred artikla | 24J |

Opis**Izvedba:**

Prikladno tome: br. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M i 268878 BK8425.

Napomena:

Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301. Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239653 6IP |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TO.X 06T1.. |
| prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301 | 29,5; 35,5 |
| Grubo podešavanje S | 3,5 mm |
| Vanjski Ø D ₁ | 10 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 28,5 mm |
| Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP | 239653 6IP |
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm | 659874 50 |