

**WNGA 080404, KBN25M, tip: MET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255686 MET
GTIN	4960664530038
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge Tough; 2, odnosno 3 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnim obrubom za neprekinuti rez.

Vrsta: KBN25M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,3 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 0,3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Izvedba rezne oštrice	MET
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 180 m/min

Vrsta	KBN25M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNGA 080404
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	KBN25M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		