

Garant GRIDLINE

## Polica, visina fronte: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	935110 25
GTIN	4067263125761
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Od čeličnog lima s poprečnim učvršćenjem na donjoj strani. Standardna polica za vješanje.

#### Nosivost 150 kg.

#### Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

#### Napomena:

- Polica služi i kao ladica s bravom u kombinaciji s bravama za centralno zaključavanje br. 935590, 935595. Ladica je pripremljena za prihvat cilindričnih brava sa zatikom na prednjoj strani.
- Police visoke 25 mm ne mogu se kombinirati sa srednjim i krajnjim segmentima.

### Tehnički opis

Područje primjene	Regal s ladicama
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Visina fronte	25 mm
Izvedba police	fiksno montirana polica
Izvedba police	ravna polica
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## List s podacima

širina	703 mm
Dubina	575 mm
Širina u G	26
Dubina u G	20
Vrsta proizvoda	Police