

**VNGA 160404, KBN25M, tip: MET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255678 MET
GTIN	4960664507733
Razred artikla	25H

**Opis****Izvedba:**

**MEGACOAT** prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge Tough; 2, odnosno 3 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnim obrubom za neprekinuti rez.

Vrsta: KBN25M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 180 m/min
Dubina reza $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,2 mm/okr
Izvedba rezne oštrice	MET

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	KBN25M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNGA 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN25M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		