



VDE garnitura Kraftform Kompakt, broj dijelova: 18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	667262 18
GTIN	4013288229991
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Kraftform ručka s izmjenjivim noževima duljine 154 mm (**uključujući ključeve za razvodni ormar**) **potpuno izoliranima do 1000 V** prema **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** i ispitivačem napona (do 250 V prema VDE 0680/6) u preklopnj tekstilnoj torbi sa zatvaranjem na čičak i petljom za pojas.

Prednost:

„Take it easy“ alat za pronalaženje alata prema bojama koje označavaju veličinu – **za jednostavno i brzo pronalaženje.**

Sadržaj:

Tijela s prorezom: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

oštrice za Phillips: PH1 und PH2

Pozidriv-oštrice: PZ1 i PZ2

Phillips/ravna oštrica (kombinirani profil): PH/S1 und PH/S2 (Kombiprofil)

Pozidriv/ravna oštrica (kombinirani profil): PZ/S1 i PZ/S2 (kombinirani profil)

4-kut: 8 mm i 1/4 cola (89 mm duljina)

Trokut: 9 mm (89 mm duljina)

Dupli ključ: (89 mm duljina)

Ispitivač napona br. 665030: vel. 3

Drška Kraftform za izmjenjive nastavke br. 667411: vel. 1

Tehnički opis

Broj dijelova	18
Profil progona	Kombinirani odvijač Pozidriv/ravni
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Kombinirani odvijač Phillips/ravni
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Ključ s dva zaporna jezičca
Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Četverokutni nasadni ključ
Oznaka proizvođača	KK VDE 18 Universal 1
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Okretljiva kapica	ne
Vrsta proizvoda	Odvijači

Pribor

Drška Kraftform VDE, pojedinačna tip 1

667411 1