

**KOMET® fini umetak M302, tip: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238310 20
GTIN	4047109082366
Razred artikla	24J

Opis**Izvedba:**

Prikladno tome: br. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M i 268878 BK8425.

Napomena:

Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301. Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

Tehnički opis

prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301	39; 44
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TO.X 06T1..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 6IP
Grubo podešavanje S	3,5 mm
Vanjski Ø D ₁	12 mm
Korisna duljina L ₁	37,5 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP	239653 6IP