

Garant**Garnitura odvijača s izmjenjivim dijelovima, broj dijelova: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	667533 10
GTIN	4067263129929
Razred artikla	61F

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovana **čvrsta drška** s praktičnom gornjom površinom **Haptoprene** i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama.

Oštrica od specijalne legure krom-vanadija s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Poniklana i kromirana površina. Crni precizni vrhovi.

Sadržaj:

Oštrice za ravni: 0,8×4 / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 / 1×5 mm

oštrica za Phillips: Vel. 1 / Vel. 2

Oštrica za Pozidriv: Vel. 1 / Vel. 2

Oštrice za Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Oštrice za šesterokut: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

Držać nastavaka: 1 kom.

2K drška: 1 kom.

Dio isporuke:

Uključuje tekstilnu torbicu.

Tehnički opis

Profil progona	Ravni odvijač
----------------	---------------

List s podacima

Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova	10
Materijal ručice	2K-Haptoprene
Okretljiva kapica	ne
Funkcija račne	ne
Sadržana oštrica za brušenje	ne
Teleskopska drška	ne
Vrsta proizvoda	Odvijač