

 KOMET**KOMET® fini umetak M302, tip: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238310 30
GTIN	4047109082373
Razred artikla	24J

Opis**Izvedba:**

Prikladno tome: br. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 i 268887 K10.

Napomena:

Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301. Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 8IP3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TO.X 0902..
prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301	47; 56
Grubo podešavanje S	5 mm
Vanjski Ø D ₁	16 mm
Korisna duljina L ₁	45 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP

674252 8IP

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP3

239653 8IP3

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50