

**Garant****DNGA 150608, KB7205, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255720 HART
GTIN	4045197511492
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Vrhunske keramičke oštrice otporne na visoke temperature za pouzdan rad na tvrdim materijalima koji se teško obrađuju.

**KB 7205:** Prevučena keramika od aluminijeva oksida i titanovog karbida za obradu tvrdih materijala do 68 HRC.

Vrsta: KB7205

Izvedba rezne oštrice: 0,2 mm×25°

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Posmak  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/okr

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Izvedba rezne oštrice	0,2 mm×25°
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 0,9 mm

Područje primjene	TVRDO
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Vrsta	KB7205
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNGA 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Atribut imena proizvoda	KB7205
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	250 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	210 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	180 m/min	H
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		