

**KOMET® fini umetak M302, tip: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238310 40
GTIN	4047109082380
Razred artikla	24J

**Opis****Izvedba:**

Prikladno tome: br. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 i 268887 K10.

**Napomena:**

**Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301.** Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TO.X 0902..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 8IP7
prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301	58; 70
Grubo podešavanje S	7 mm
Vanjski Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	56 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP

674252 8IP

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP7

239653 8IP7

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od  
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50