


KOMET® fini umetak M302, tip: 60

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238310 60
GTIN	4047109082403
Razred artikla	24J

Opis
Izvedba:

Prikladno tome: br. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M i 268888 BK8425.

Napomena:

Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301. Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 10IP
prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301	100; 120
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TO.X 1403..
Grubo podešavanje S	11 mm
Vanjski Ø D ₁	32 mm
Korisna duljina L ₁	97 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 10IP	239653 10IP
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8