

Garant**SNGA 120408, KB7205, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255729 HART
GTIN	4045197511539
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Vrhunske keramičke oštrice otporne na visoke temperature za pouzdan rad na tvrdim materijalima koji se teško obrađuju.

KB 7205: Prevučena keramika od aluminijeva oksida i titanovog karbida za obradu tvrdih materijala do 68 HRC.

Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: KB7205

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,9 mm

Posmak f : 0,05 - 0,15 mm/okr

Izvedba rezne oštrice: 0,2 mm×25°

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Područje primjene	TVRDO
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr

Dubina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Izvedba rezne oštrice	0,2 mm×25°
Vrsta	KB7205
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNGA 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Atribut imena proizvoda	KB7205
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	250 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	210 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	180 m/min	H
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		