



Li-ionska baterijska ćelija na punjenje, Tip: AA2000



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna ANSMANN litijska baterija Micro AA sa sigurnosnom pločom za visoku sigurnost i integriranom Type-C utičnicom za punjenje.

Integrirana sigurnosna ploča štiti od prekomjernog punjenja, preopterećenja, kratkog spoja i dubokog pražnjenja. Jednostavno punjenje baterije pomoću standardnog Type-C kabela za punjenje. Kao napajanje može se koristiti računalo, power bank ili USB napajanje (5V). Baterija se može puniti i litij punjačem (maks. struja punjenja 2,6A). LED prikaz statusa punjenja na pozitivnom polu. Treperi crveno tijekom punjenja. Kada je baterija potpuno napunjena, svijetli trajno crveno. Maksimalna trajna struja pražnjenja 0,5 A, sadržaj energije 0,74 Wh.

Dio isporuke:

4x Mignon AA Li-Ion baterija tipa 2000 + 4 u 1 Type-C kabl.

Tehnički opis

Kapacitet baterije	1800 mAh
na punjenje	da
Vrsta baterije	Mignon, AA

kemijski sastav	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	4
Napon baterije	1,5 V
Međunarodna građevinska veličina	LR6
Vrsta proizvoda	Baterija