

**TNGA 160408, KBN35M, tip: MET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255663 MET
GTIN	4960664544523
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge Tough; 2, odnosno 3 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnim obrubom za neprekinuti rez.

Vrsta: KBN35M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,3 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,1 - 0,3 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Izvedba rezne oštrice	MET
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 180 m/min

Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	KBN35M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNGA 160408
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	KBN35M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		