

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3xD, Ø DC m7: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235502 17
GTIN	4047109024373
Razred artikla	24P

**Opis****Izvedba:****S kombiniranom drškom.**

- Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
- Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

**Upotreba:**

- Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
- Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
- Za provrte s tolerancijom  $\pm 0,2$  mm.

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Napomena:**

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 050204 13-..
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Korisna duljina L <sub>1</sub>	51 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
Serija	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	17
Ukupna duljina L	125 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	75 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1	239652 6IP1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6