


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3xD, Ø DC m7: 37mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235502 37
GTIN	4047109026483
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:
S kombiniranom drškom.

- Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
- Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

Upotreba:

- Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
- Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
- Za provrte s tolerancijom $\pm 0,2$ mm.

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	111 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-..
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø drške D _s	32 mm
Duljina drške L _s	60 mm
Serijski naziv	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	37
Ukupna duljina L	210 mm
Duljina izboja L _A	150 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600