


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3xD, Ø DC m7: 29,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235502 29,5
GTIN	4047109024687
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:
S kombiniranom drškom.

- Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
- Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

Upotreba:

- Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
- Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
- Za provrte s tolerancijom $\pm 0,2$ mm.

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 090408 32-..
Korisna duljina L ₁	90 mm
Broj oštrica Z	1
Ø drške D _s	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Duljina drške L _s	60 mm
Serijska	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	29,5
Ukupna duljina L	174 mm
Duljina izboja L _A	114 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1	239652 15IP1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP