



Brusni disk CC-GRIND#View SGP STEELOX, Tip: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566363 125
GTIN	4007220494189
Razred artikla	550

Opis

Izvedba:

Agresivna brusna ploča s **integriranim diskom od staklene tkanine**.

Upotreba:

Za **tvrdi i hrapavu primjenu kod brušenja** na plohama i rubovima.

Ekonomična alternativa u odnosu na gruborezne brusne ploče s **primjetno smanjenim toplinskim opterećenjem, bukom, prašinom i vibracijama**.

Paziti na radni kut i učinkovit pogon (>1.200 W).

Materijal:

Materijali s mogućnošću obrade:

Čelici za cementiranje

Plemeniti čelik (INOX)

Čelik

Alatni čelici

Drvo

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm

List s podacima

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	INOX
preporučeni kut podešavanja	5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Broj položaja	1
Vrsta proizvoda	Brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		