


**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2xD, Ø DC m7: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235500 40
GTIN	
Razred artikla	24P

**Opis**
**Izvedba:**
**S kombiniranom drškom.**

- **Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.**
- **Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.**

**Upotreba:**

- **Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.**
- **Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odljevaka, prekinuti rez).**
- **Za provrte s tolerancijom  $\pm 0,2$  mm.**

S izmjenjivim pločivama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Napomena:**

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	80 mm
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-..
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	60 mm

Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	40
Ukupna duljina L	179 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	119 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50