

 **KOMET****KOMET® izmjenjivi most za M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238372 38
GTIN	4047109079786
Razred artikla	24I

Tehnički opis

Grubo podešavanje S	6,5 mm
Ø D2 obrada naprijed	Ø-3,2 mm
maksimalan broj okretaja	31000 min ⁻¹
Minimalni Ø D _{min}	38
Visina H	17,5 mm
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238374 38-50
Ø područja obrade	38 - 51 mm
Glava za fino istokarivanje	238370 38
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed
prikladno za M03 veličina 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje Ø Dmin 38
mm

238370 38