

Omča, crvena 5.000 kg, korisna duljina: 1,5m**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086275 1,5
GTIN	2050001735850
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

Duljina obujma	3 m
Duljina mjerenja	1,5 m
Širina omče	72 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	5000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	4000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	10000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	7000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	5000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica