

**KOMET® izmjenjivi most za M03Speed, Ø Dmin: 50mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 238372 50 |
| GTIN | 4047109079793 |
| Razred artikla | 24I |

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Visina H | 17,5 mm |
| Minimalni Ø D _{min} | 50 |
| Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | 238374 38-50 |
| Grubo podešavanje S | 6,5 mm |
| Ø područja obrade | 50 - 63 mm |
| Ø D2 obrada naprijed | Ø-3,5 mm |
| maksimalan broj okretaja | 24000 min ⁻¹ |
| Glava za fino istokarivanje | 238370 38 |
| Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |

Pribor

KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje Ø Dmin 38 mm

238370 38

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed prikladno za M03 veličina 38-50

238374 38-50