



Zaštite za noge ormara RackGuard™ uski, Tip: SL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	994419 SL
GTIN	5056116703927
Razred artikla	99T

Opis

Izvedba:

Zaštita za noge ormara RackGuard™ čuva noge ormara od čestih udaraca sprijeda i sa strane, kao i od ogrebotina koje bi mogla prouzročiti radna vozila. Energija udarca prolazi oko noge, a ne kroz nju. Tako se smanjuju oštećenja, a čuva se i stabilnost ormara. Gumeni umetci jamče stabilno prijanjanje na uobičajene noge ormara. Struktura u obliku saća za ublažavanje udaraca. Maksimalna energija udarca pri 90°: 1000 džula. Zona udara 0 – 600 mm. Deformacija pri maksimalnoj energiji: 20 mm. Visoka otpornost na vanjske utjecaje, visoka otpornost boja.

Standard:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Odgovara:

Schulte paletni regal s profilom okvira S625-A18. Širina 100 mm. Paletni regali br. 991212 vel. 4000, 4500, 5000; br. 991217 vel. 4000, 4500, 5000; br. 991222 sve veličine; br. 991227 sve veličine.

Napomena:

Na zahtjev možemo ponuditi zaštitu za noge regala za dodatne regale.

Štitnik za noge može se ugraditi samo na središnjem stupu. Nije dopušteno kao kutna udarna zaštita. Na zahtjev možemo ponuditi kutnu udarnu zaštitu i zaštitu nogu polica.

Tehnički opis

List s podacima

Visina	400 mm
Težina	1,6 kg
Dubina B maks.	45 mm
Širina A maks.	102 mm
Vrsta proizvoda	Rubna zaštita