


**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3xD, Ø DC m7: 42mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 235502 42     |
| GTIN           | 4047109026537 |
| Razred artikla | 24P           |

**Opis**
**Izvedba:**
**S kombiniranom drškom.**

- Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
- Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

**Upotreba:**

- Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
- Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
- Za provrte s tolerancijom  $\pm 0,2$  mm.

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Napomena:**

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Broj oštrica Z                               | 1                    |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | SOEX 120508 44-..    |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>               | 126 mm               |
| Ø drške D <sub>s</sub>                       | 32 mm                |
| Duljina drške L <sub>s</sub>                 | 60 mm                |
| Serija                                       | KUB Quatron®         |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nazivni Ø D                                    | 42                                  |
| za colni Ø                                     | 1 21/32 col                         |
| Ukupna duljina L                               | 225 mm                              |
| Duljina izboja L <sub>A</sub>                  | 165 mm                              |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D                                 |
| Drška  | DIN 6535 HE, DIN 6595               |
| Primjena bušilice                              | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                              | koso bušenje                        |
| Primjena bušilice                              | Poprečno bušenje                    |
| Primjena bušilice                              | Paketno bušenje                     |
| Primjena bušilice                              | Iskruživanje                        |
| Primjena bušilice                              | ukošeni izlaz                       |
| Primjena bušilice                              | koso bušenje                        |
| Unutarnje hlađenje                             | da                                  |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice      |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP                                | 239652 20IP |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP                  | 674252 20IP |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm  | 659874 50   |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |