



## KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 15,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235505 15,5
GTIN	4047109025967
Razred artikla	24P

### Opis

#### Izvedba:

S ABS® drškom.

#### Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

#### Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

#### Napomena:

Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Svrkla pomaknute osi do  $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$** , npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D+0,5\text{mm}$ .

Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

ABS® Ø d	50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 050204 13-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Korisna duljina L <sub>1</sub>	48 mm
Broj oštrica Z	1
Serija	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	15.5
Ukupna duljina L	114 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	83 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1	239652 6IP1