


KOMET® izmjenjivi most za M03Speed, Ø Dmin: 62mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238372 62
GTIN	4047109077164
Razred artikla	24I

Tehnički opis

Minimalni Ø D _{min}	62
Ø područja obrade	62 - 83 mm
Ø D2 obrada naprijed	55 mm
Visina H	23 mm
maksimalan broj okretaja	18500 min ⁻¹
Grubo podešavanje S	10 mm
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238374 62-82
Glava za fino istokarivanje	238370 62
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed
prikladno za M03 veličina 62-82

238374 62-82

KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje Ø Dmin 62
mm

238370 62