


**KOMET® izmjenjivi most za M03Speed, Ø Dmin: 82mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238372 82
GTIN	4047109077157
Razred artikla	24I

**Tehnički opis**

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238374 62-82
Grubo podešavanje S	10,5 mm
Ø D2 obrada naprijed	71 mm
Ø područja obrade	82 - 103 mm
Visina H	23 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	82
Glava za fino istokarivanje	238370 62
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

**Pribor**

KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje Ø Dmin 62 mm

238370 62

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed prikladno za M03 veličina 62-82

238374 62-82