


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 26mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 235505 26 |
| GTIN | 4047109026124 |
| Razred artikla | 24P |

Opis
Izvedba:

S ABS® drškom.

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.

Svrkla pomaknute osi do $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D+0,5\text{mm}$.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 23-.. |
| Broj oštrica Z | 1 |
| ABS® Ø d | 50 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 78 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Serijski naziv | KUB Quatron® |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nazivni Ø D | 26 |
| Ukupna duljina L | 144 mm |
| Duljina izboja L _A | 113 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Paketno bušenje |
| Primjena bušilice | Iskruživanje |
| Primjena bušilice | ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP1 | 239652 8IP1 |