


KOMET® izmjenjivi most za M03Speed, Ø Dmin: 100mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238372 100
GTIN	4047109073784
Razred artikla	24I

Tehnički opis

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238374 100-166
Minimalni Ø D _{min}	100
Ø D2 obrada naprijed	85 mm
Visina H	26 mm
maksimalan broj okretaja	11500 min ⁻¹
Grubo podešavanje S	15 mm
Ø područja obrade	100 - 130 mm
Glava za fino istokarivanje	238370 100
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed
prikladno za M03 veličina 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje Ø Dmin 100
mm

238370 100