


**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 27mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235505 27
GTIN	4047109026209
Razred artikla	24P

**Opis**
**Izvedba:**
**S ABS® drškom.**
**Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

**Napomena:**

 Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Svrkla pomaknute osi do  $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$** , npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.

 Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D+0,5\text{mm}$ .

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

ABS® Ø d	50 mm
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L <sub>1</sub>	81 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308 23-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serijska	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	27
za colni Ø	1 1/16 col
Ukupna duljina L	147 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	116 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1