

**KOMET® izmjenjivi most za M03Speed, Ø Dmin: 128mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238372 128
GTIN	4047109073791
Razred artikla	24I

**Tehnički opis**

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238374 100-166
Visina H	26 mm
Ø D2 obrada naprijed	109 mm
maksimalan broj okretaja	10000 min <sup>-1</sup>
Grubo podešavanje S	20 mm
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	128
Ø područja obrade	128 - 169 mm
Glava za fino istokarivanje	238370 100
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

**Pribor**

KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje Ø Dmin 100 mm

238370 100

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed prikladno za M03 veličina 100-166

238374 100-166