

 KOMET**KOMET® držač, SK 40, ABS® Ø d: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239000 40
GTIN	4047109045095
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

- Oblik AD/B
- Prihvat balansiran na Q 6,3 kod 8000 1/min.
- S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Standard:****DIN 69871****Dio isporuke:****Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.****Napomena:**

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A	50 mm
ABS® Ø d	40 mm
Duljina izbočine L <sub>1</sub>	19 mm
Prihvat	SK 40
Drška	ABS
Norma prihvata	DIN 69871
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	ABS prihvat