


**KOMET® izmjenjivi most za M03Speed, Ø Dmin: 166mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238372 166
GTIN	4047109073807
Razred artikla	24I

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	8000 min <sup>-1</sup>
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	166
Visina H	26 mm
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238374 100-166
Ø D2 obrada naprijed	166 mm
Grubo podešavanje S	20,5 mm
Ø područja obrade	166 - 206 mm
Glava za fino istokarivanje	238370 100
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

**Pribor**

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed  
prikladno za M03 veličina 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje Ø Dmin 100  
mm

238370 100