

 KOMET**KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speed naprijed, prikladno za M03 veličina: 38-50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238374 38-50
GTIN	4047109024847
Razred artikla	24I

Opis**Napomena:**

Primjena moguća isključivo u kombinaciji s izmjenjivim mostom br. 238372.

Duljina izboja L₁: 81 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHX 06T1..

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 239653 6IP1

Izmjenjivi most: 238372 38; 50

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 06T1..
prikladno za veličinu M03	38 – 50
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 6IP1
Duljina izboja L ₁	81 mm
Izmjenjivi most	238372 38; 50
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1

239653 6IP1