

**VNGA 160408, PT600M, Područje primjene: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255857 GG
GTIN	4960664546688
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: T02025

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,15 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 550 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,15 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Područje primjene	GG
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Stanje	T02025
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 550 m/min
Vrsta	PT600M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNGA 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje