


**TNGA 160404, PT600M, Područje primjene: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255842 GG
GTIN	4960664546350
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: T02025

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,15 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 550 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Stanje	T02025
Područje primjene	GG
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 550 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Vrsta	PT600M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNGA 160404
Broj zamjena/oštrica	6
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje