

 KOMET**KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speed naprijed, prikladno za M03 veličina: 62-82****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238374 62-82
GTIN	4047109024922
Razred artikla	24I

**Opis****Napomena:**

Primjena moguća isključivo u kombinaciji s izmjenjivim mostom br. 238372.

Duljina izboja L<sub>1</sub>: 103 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHX 0902..

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 239653 8IP4

Izmjenjivi most: 238372 62; 82

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 0902..
prikladno za veličinu M03	62 – 82
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 8IP4
Duljina izboja L <sub>1</sub>	103 mm
Izmjenjivi most	238372 62; 82
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

**Pribor**

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP4

239653 8IP4