

**TNGA 160408, PT600M, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 255845 HART |
| GTIN | 4960664546367 |
| Razred artikla | 25F |

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: S02025

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,9 mm

Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dubina reza a_p | 0,1 - 0,9 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Područje primjene | TVRDO |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 80 - 200 m/min |
| Posmak f | 0,1 - 0,25 mm/okr |
| Stanje | S02025 |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | PT600M |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | Keramika |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNGA 160408 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Atribut imena proizvoda | PT600M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |