

**CNGA 120412, PT600M, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255810 HART
GTIN	4960664545551
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: S02025

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,9 mm

Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 200 m/min
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Područje primjene	TVRDO
Stanje	S02025

Dubina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Vrsta	PT600M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNGA 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje