

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Vijak za podlošku	259025 10
ISO kod držača	DCLNR/L 2020K12
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Podložna pločica	259031 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Garnitura za stezanje tip 2

259035 2

Podložna pločica tip 2

259031 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Vijak za podložnu pločicu tip 10

259025 10

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500