



Svjetiljke za radionice Planonlight LED, Prihvat snaga: 10W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081350 10
GTIN	2050001688903
Razred artikla	04E

Opis

Izvedba:

Revolucionarna svjetiljka za radni prostor s najnovijom LED-tehnologijom. Gotovo **dvostruka jačina osvjetljenja** u usporedbi s postojećim rasvjetnim sustavima s **vrlo oštrim konturama i kontrastom**.

S **minimalnom visinom izvedbe od 28 mm** PLANONLIGHT LED štedi prostor i primjenjiva je na gotovo svakom radnom mjestu.

- **Visoko osvjetljenje cijele površine.**
- **Iznimno jako osvjetljenje s kvalitetom dnevnog svjetla, bez zasljepljivanja, treperenja i stroboskopskog učinka.**
- **Kontinuirana mogućnost prigušivanja (transformator nije u opsegu isporuke).**
- **Nepromočiv (IP68) čak i za agresivne emulzije (IP69K).**
- **Jednostavno čišćenje – glatka površina i niska površinska temperatura (maksimalno 10 °C iznad temperature okoline).**
- **Ne zahtijeva nikakvo održavanje.**
- **Certificirana prema UL standardima, za upotrebu diljem svijeta.**
- **Jednostavno dodatno opremanje samostalnom montažom.**
- **Priključivanje s pomoću utikača M12 ili priloženog priključnog kabela**

Funkcija:

IP69K: Postoji zaštita od prodora vode pod pritiskom (otporno na vodu pod pritiskom) i zaštita od prodora prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:**Napon 24 V DC – Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku!**

Priključak na mrežni napon preko transformatora br. 081375.

Tehnički opis

Težina	1200 g
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti	750 lm
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni	120 stupanj
Prihvat snaga	10 W
Područje temperature	-20 - 55 °C
Ukupna visina	28 mm
Temperatura boje	6500 K
Nazivni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ukupna širina	97 mm
ATEX zona	nema
Ukupna duljina	241 mm
IP-klasa zaštite	IP 69K
Oznaka proizvođača	20290
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka

Pribor

Prigušivi transformator 230 V/24 V 100 W	081376
Transformator za PLANONLIGHT LED24 V/100 W	081375
Držač za PLANONLIGHT LED s kugličnim zglobovom	081380