

**CNGA 120412, PT600M, Područje primjene: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255810 GG
GTIN	4960664545568
Razred artikla	25F

**Opis****Izvedba:**

**MEGACOAT** prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: T02025

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 550 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,15 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Područje primjene	GG

Stanje	T02025
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 550 m/min
Vrsta	PT600M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNGA 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje