

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Garnitura opruga	259044 6
Podložna pločica	259031 35
Garnitura zatika za opruge	259047 4
ISO kod držača	PCLNR/L 3232P16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Podložna pločica tip 35	259031 35