

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 5
Veličina pločice	19 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Duljina glave L ₁	40 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 3232P19
Podložna pločica	259031 36
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Garnitura opruga	259044 7
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Koljenasta poluga	259015 13
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Podložna pločica tip 36	259031 36
Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7