

**VNGA 160404, PT600M, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255856 HART
GTIN	4960664546657
Razred artikla	25F

**Opis****Izvedba:**

**MEGACOAT** prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: S02025

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,25 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 200 m/min
Područje primjene	TVRDO
Stanje	S02025

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	PT600M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNGA 160404
Broj zamjena/oštrica	4
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje