

Garant
eco držač za tokarenje, kratki, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/12 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji sa GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: PCLNR/L 2525X12

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CN.. 1204..

Funkcionalna širina L₄: 32 mm

Duljina glave L₁: 34 mm

Ukupna duljina L: 105,5 mm

Podložna
pločica: 259031 11

Tehnički opis

Opruga	259046 1
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 2525X12
Koljenasta poluga	259015 3
Podložna pločica	259031 11

Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	105,5 mm
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 3	259015 3
Podložna pločica tip 11	259031 11
Vijak za koljenastu polugu tip 2	259018 2
Opruga tip 1	259046 1