

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 2
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Vijak za podlošku	259025 10
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 3232P12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Duljina glave L ₁	34 mm
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Garnitura za stezanje tip 2	259035 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Vijak za podložnu pločicu tip 10	259025 10
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500