

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 29,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235505 29,5
GTIN	4047109026728
Razred artikla	24P

**Opis****Izvedba:****S ABS® drškom.****Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

**Napomena:**Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.**Svrkla pomaknute osi do  $V_{maks.} = 0,25$  mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D+0,5$ mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Korisna duljina $L_1$	88,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 090408 32-..
Broj oštrica Z	1
ABS® Ø d	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serijski broj	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	29,5
Ukupna duljina L	156 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	125 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1	239652 15IP1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8